

LINED LATEX FOAM COATED GLOVES MULTIPACK PAQUET DE GANTS DOUBLÉS ENDUITS DE MOUSSE DE LATEX



Coated with **latex foam on the palms and fingertips** and equipped with **red polyester shells**, these winter gloves are **resistant to abrasion**, in addition to offering an enhanced grip and superior dexterity. The **acrylic lining** keeps you warm, and the **elastic knit cuffs** help keep out dirt and debris. These gloves are ideal for agriculture, construction, refrigerated warehouses, and general maintenance.

Enduits de **mousse de latex sur la paume et le bout des doigts** et dotés d'une **coquille rouge en polyester**, ces gants d'hiver **résistent à l'abrasion**, en plus d'offrir une adhérence accrue et une dextérité supérieure. La **doublure en acrylique** vous garde au chaud, et le **poignet en tricot élastique** aide à garder la saleté et les débris à l'extérieur. Ces gants sont idéals pour l'agriculture, la construction, l'entrepôt réfrigéré et l'entretien général.



- 1** Pack of 2 pairs
Paquet de 2 paires
- 2** Latex foam coated palm and fingertips
Paumes et bouts des doigts enduits de mousse de latex
- 3** Polyester shell
Coquilles en polyester
- 4** Elastic knit cuff
Poignets en tricot élastique
- 5** Brushed acrylic lining - 7 gauge
Doublure en acrylique brossé de jauge 7

STANDARDS | NORMES



* The above standards are the approved ones and could differ from the one on the product image.
* Les normes ci-dessus sont celles homologuées et pourraient différer de celle sur l'image du produit.

PRODUCT # DE PRODUIT

751149TR

SIZES | GRANDEUR

ML-LXL | MG-GTG

PACKAGING | EMBALLAGE

LABELED PACKAGE | PAQUET ÉTIQUETÉ

LINED LATEX FOAM COATED GLOVES MULTIPACK PAQUET DE GANTS DOUBLÉS ENDUITS DE MOUSSE DE LATEX

CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition. Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
- 1. Take off excess water with a clean towel.
- 2. Machine wash on gentle cycle or hand wash with warm water and mild detergent.
- 3. Hang to dry in a cool, well-ventilated area.
- 4. Dry completely before storing to prevent mold growth.
- 5. Store gloves in a dry place away from sunlight.
- If latex coated gloves become sticky, talcum powder is suggested.
- Do not use bleach, chlorine-based chemicals or dry cleaning agents.
- Do not tumble dry, iron or leave on the radiator.
- Do not wring.
- Do not store in direct sunlight or in an excessively hot area.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
- 1. Éponger le surplus d'eau avec une serviette propre.
- 2. Laver à la machine au cycle délicat ou à la main avec de l'eau tiède et du détergent doux.
- 3. Suspendre pour sécher dans un endroit bien aéré et frais.
- 4. Sécher complètement avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
- 5. Entreposer les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Si les gants avec un enduit de latex deviennent collants, on vous suggère d'utiliser la poudre de talc.
- Ne pas utiliser d'agent blanchissant, de produits chimiques à base de chlore ou de produits de nettoyage à sec.
- Ne pas sécher à la machine, repasser ou laisser sur le radiateur.
- Ne pas tordre.
- Ne pas entreposer au soleil ou dans un endroit excessivement chaud.




PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS TP	S P	M M	L G	XL TG	2XL 2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+