

## HYBRID LINED GOATSKIN GLOVES GANTS HYBRIDES DOUBLÉS EN CUIR DE CHÈVRE



Made with **goatskin leather** and equipped with **stretchable, slightly padded fabric backs**, these work gloves offer you excellent resistance to abrasion as well as optimal comfort. Workers appreciate these gloves for their superior quality. The **keystone thumbs** optimize your comfort and mobility, and the wrists are designed with elastic to offer you a better fit and keep out snow. The **C-100 Thinsulate™ lining and water-repellent barrier inserts** effectively protect you from the cold and snow.

Faits avec du **cuir de chèvre** et dotés d'un dos en **tissu extensible légèrement rembourré**, ces gants de travail vous offrent une excellente résistance à l'abrasion et un confort optimal. Les travailleurs apprécient ces gants pour leur qualité supérieure. Les **pouces sont renforcés** pour optimiser votre confort et votre mobilité, et les poignets sont conçus avec un élastique pour vous procurer un meilleur ajustement et garder la neige à l'extérieur. La doublure **C-100 Thinsulate™** et la **membrane hydrofuge** vous protègent efficacement contre le froid et la neige.



- 1 Goatskin leather palm and fingertips with Hydra Series water repellent treatment  
Paumes et bouts des doigts en cuir de chèvre avec traitement déperlant Hydra Series
- 2 Keystone thumb  
Pouces renforcés
- 3 Stretch fabric back with light knuckle padding  
Dos en matière extensible avec jointures légèrement rembourrées
- 4 Open cuff with elasticized wrist  
Manchette ouverte avec poignet élastique
- 5 Hydra Series water barrier insert and C-100 3M Thinsulate™ insulation  
Membrane interne hydrofuge Hydra Series et isolation C-100 3M Thinsulate

**3M**  
**Thinsulate™**  
INSULATION / ISOLANT

**HYDRA SERIES®**

PRODUCT # DE PRODUIT

781125TH

SIZES | GRANDEUR

M-2XL | M-2TG

PACKAGING | EMBALLAGE

TAGGED | ÉTIQUETÉ

# HYBRID LINED GOATSKIN GLOVES GANTS HYBRIDES DOUBLÉS EN CUIR DE CHÈVRE

## CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition. Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.

1. Take off excess water with a clean towel.
2. Surface wash with slightly dampened and soft cloth or brush.  
If the stains remain, you can use a glycerin-based soap.
3. Hang to dry in a cool, well-ventilated area.
4. Dry completely before storing to prevent mold growth.
5. Store gloves in a dry place away from sunlight.

- Do not machine wash.
- Do not immerse in water.
- Do not use detergents, bleaches or abrasive soaps.
- Do not tumble dry, iron or leave on the radiator.
- Do not wring.
- Do not put in contact with chemicals such as acetone or solvent.

Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.

1. Éponger le surplus d'eau avec une serviette propre.
2. Laver en surface avec un chiffon doux ou une brosse souple légèrement humide.  
Si les tâches persistent, vous pouvez utiliser un savon à base de glycérine.
3. Suspendre pour sécher dans un endroit bien aéré et frais.
4. Sécher complètement avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
5. Entreposer les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.

- Ne pas laver à la machine.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas utiliser de détergent, d'agent blanchissant et de savons abrasifs.
- Ne pas sécher à la machine, repasser ou laisser sur le radiateur.
- Ne pas tordre.
- Ne pas mettre en contact avec des substances chimiques comme l'acétone ou du dissolvant.




## PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.  
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

## LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.  
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS   TP	S   P	M   M	L   G	XL   TG	2XL   2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+