

MULTIPURPOSE DIAMOND-GRIP TPE GLOVES GANTS TPE MULTIUSAGE AVEC ADHÉRENCE EN DIAMAND



Introducing our **Chemical Resistant TPE Glove**: your trusty companion for tackling tough tasks with ease. Made from **durable thermoplastic elastomer (TPE)** and featuring a **raised diamond-textured palm and fingers**, this glove ensures a **secure grip in wet and dry** conditions. Crafted with **100% skin-friendly TPE** and infused with a **refreshing citrus aroma**, it prioritizes **comfort** without compromising on **protection**. Complete with a **textured cuff** measuring 13.5 inches (34cm), our glove offers unbeatable **reliability** for all your chemical-handling needs.

Découvrez notre gant **TPE résistant aux produits chimiques** : votre fidèle allié pour affronter les tâches difficiles en toute simplicité. Fabriqué à partir de **thermoplastique élastomère (TPE)** durable et doté d'une **paume et de doigts texturés** en forme de diamant surélevés, ce gant garantit une **prise sécurisée dans des conditions humides et sèches**. Conçu avec du **TPE 100% respectueux de la peau** et infusé d'un **arôme d'agrumes rafraîchissant**, il privilégie le **confort** sans compromettre la **protection**. Complété avec un **poignet texturé** mesurant 13,5 pouces (34 cm), ce gant offre une **fiabilité** imbattable pour tous vos besoins en matière de manipulation de produits chimiques.



- 1 Made of thermoplastic elastomer - 57 mills thick cuff & 39 mills palm
Fait d'élastomère thermoplastique - 57 mills d'épaisseur pour la manchette | 39 mills d'épaisseur pour la paume
- 2 Raised diamond textured palm and fingers
Texture surélevée à motifs nid d'abeille sur les paumes et les doigts
- 3 100% skin-friendly TPE, infused with rich fresh citrus aroma, excelent grip in wet and dry
100% TPE doux pour la peau, infusé avec un riche arôme d'agrumes frais, excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- 4 Textured cuff - 13.5 in (34cm)
Manchette texturée - 13,5 in (34 cm)

STANDARDS | NORMES



PRODUCT # DE PRODUIT

SIZES | GRANDEUR

PACKAGING | EMBALLAGE

794059HBK

XS-2XL | TP-2TG

PRINTED POLYBAG | POLYBAG IMPRIMÉ

794059HGN

XS-2XL | TP-2TG

PRINTED POLYBAG | POLYBAG IMPRIMÉ

MULTIPURPOSE DIAMOND-GRIP TPE GLOVES GANTS TPE MULTIUSAGE AVEC ADHÉRENCE EN DIAMAND

CHEMICAL RESISTANCE CHART | CHARTE DE RÉSISTANCE CHIMIQUE

Tested Chemical Produit chimique testé	CAS Number Numéro CAS	Letter Lettre	Permeation performance levels Niveaux de performance de perméation	Degradation value Valeur de dégradation
Methanol Méthanol	67-56-1	A	3	8,5%
Sodium hydroxide 40% Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	K	6	6,1%
Sulphuric acid 96% Acide sulfurique 96%	7664-93-9	L	6	39,0%
Nitric acid 65% Acide nitrique 65%	7697-37-2	M	6	66,7%
Ammonium hydroxide 25% Hydroxyde d'ammonium 25%	50-00-0	O	6	34,4%
Hydrogen peroxide 30% Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	P	6	7,3%
Hydrofluoric acid 40% Acide fluorhydrique 40%	7664-39-3	S	6	N/A
Formaldehyde 37% Formaldéhyde 37%	50-00-0	T	6	6,6%

MULTIPURPOSE DIAMOND-GRIP TPE GLOVES GANTS TPE MULTIUSAGE AVEC ADHÉRENCE EN DIAMAND

CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition.
Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
 - 1. Machine wash on gentle cycle or hand wash with warm water and mild detergent.
 - 2. Hang to dry in a cool, well-ventilated area.
 - 3. Dry completely before storing to prevent mold growth.
 - 4. Store gloves in a dry place away from sunlight.
 - If latex coated gloves become sticky, talcum powder is suggested.
 - Do not use bleach.
 - Do not tumble dry or iron.
 - Do not wring.
 - Do not store in direct sunlight or in an excessively hot area.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
 - 1. Laver à la machine au cycle délicat ou à la main avec de l'eau tiède et du détergent doux.
 - 2. Suspendre pour sécher dans un endroit bien aéré et frais.
 - 3. Sécher complètement avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
 - 4. Entreposer les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
 - Si les gants avec un enduit de latex deviennent collants, on vous suggère d'utiliser la poudre de talc.
 - Ne pas utiliser d'agent blanchissant.
 - Ne pas sécher à la machine ou repasser.
 - Ne pas tordre.
 - Ne pas entreposer au soleil ou dans un endroit excessivement chaud.




PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS TP	S P	M M	L G	XL TG	2XL 2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+