

## LINED COWHIDE GLOVES GANTS EN CUIR DE VACHE DOUBLÉS



Lined with **C-100 Thinsulate™ lining**, these gloves are ideal for winter activities since they retain your body heat while allowing humidity to escape to keep you nice and warm at all times. Opt for the durability and flexibility offered by the **full-grain cowhide leather and the additional leather patch on the palm**. The **pasted cuffs** make the gloves easier to put on and take off, and the **cotton backs with elastic** offer a better fit.

Doublés avec la technologie **C-100 Thinsulate™**, ces gants sont idéals pour les activités hivernales puisqu'ils conservent votre chaleur corporelle tout en permettant à l'humidité de s'échapper pour vous garder bien au chaud en tout temps. Optez pour la durabilité et la souplesse que vous offrent le **cuir de vache pleine fleur et l'appliqué supplémentaire en cuir sur la paume**. La **manchette avec entoilage collé** facilite leur enfilage et leur retrait, et le **dos en coton avec élastique** offre un meilleur maintien.



- 1 Cowhide leather palm and fingertips  
Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
- 2 Additional patch on palm  
Appliqué supplémentaire sur les paumes
- 3 Cotton back with elastic  
Dos en coton avec élastique
- 4 Pasted cuff  
Manchettes avec entoilage collé
- 5 C-100 Thinsulate™ lining  
Doublure C-100 Thinsulate™

**3M**  
**Thinsulate™**  
INSULATION / ISOLANT

PRODUCT # DE PRODUIT

721801THIN

SIZES | GRANDEUR

M-2XL | M-2TG

PACKAGING | EMBALLAGE

TAGGED | ÉTIQUETÉ

# LINED COWHIDE GLOVES GANTS EN CUIR DE VACHE DOUBLÉS

## CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition. Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.

1. Take off excess water with a clean towel.
  2. Surface wash with slightly dampened and soft cloth or brush.  
If the stains remain, you can use a glycerin-based soap.
  3. Hang to dry in a cool, well-ventilated area.
  4. Dry completely before storing to prevent mold growth.
  5. Store gloves in a dry place away from sunlight.
- Do not machine wash.
  - Do not immerse in water.
  - Do not use detergents, bleaches or abrasive soaps.
  - Do not tumble dry, iron or leave on the radiator.
  - Do not wring.
  - Do not put in contact with chemicals such as acetone or solvent.

Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.

1. Éponger le surplus d'eau avec une serviette propre.
  2. Laver en surface avec un chiffon doux ou une brosse souple légèrement humide.  
Si les tâches persistent, vous pouvez utiliser un savon à base de glycérine.
  3. Suspendre pour sécher dans un endroit bien aéré et frais.
  4. Sécher complètement avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
  5. Entreposer les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Ne pas laver à la machine.
  - Ne pas immerger dans l'eau.
  - Ne pas utiliser de détergent, d'agent blanchissant et de savons abrasifs.
  - Ne pas sécher à la machine, repasser ou laisser sur le radiateur.
  - Ne pas tordre.
  - Ne pas mettre en contact avec des substances chimiques comme l'acétone ou du dissolvant.




## PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.  
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

## LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.  
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS   TP	S   P	M   M	L   G	XL   TG	2XL   2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+