


LINED PIGSKIN GLOVES GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE PORC



These work gloves with **full-grain pigskin leather** on the palms and fingertips offer good comfort. They are ideal for farming and general maintenance. Equipped with **elastic on the backs**, they ensure a good fit, and the **rubberized cuffs** allow for enhanced puncture protection. The **C-100 Thinsulate™ lining** retains your body heat while allowing humidity to escape to keep you nice and warm at all times.

Ces gants de travail **munis de cuir de porc pleine fleur** sur la paume et le bout des doigts offrent un bon confort. Ils sont idéals pour les activités de ferme et l'entretien général. Dotés **d'un élastique au dos**, ils garantissent un bon maintien, et la **manchette caoutchoutée** permet une protection accrue contre les perforations. Puis, la **doublure mince C-100 Thinsulate™** conserve votre chaleur corporelle tout en permettant à l'humidité de s'échapper pour vous garder bien au chaud en tout temps.



- 1 Pigskin leather palm and fingertips
Paumes et bouts des doigts en cuir de porc
- 2 Cotton back with elastic
Dos en coton avec élastique
- 3 Rubberized cuff
Manchettes caoutchoutées
- 4 C-100 Thinsulate™ lining
Doublure C-100 Thinsulate™

3M
Thinsulate™
INSULATION / ISOLANT

PRODUCT # DE PRODUIT

SIZES | GRANDEUR

PACKAGING | EMBALLAGE

736326THIN

M-2XL | M-2TG

TAGGED | ÉTIQUETÉ

036326THIN

L | G

UNTAGGED | NON ÉTIQUETÉ

LINED PIGSKIN GLOVES GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE PORC

CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition. Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.

1. Take off excess water with a clean towel.
 2. Surface wash with slightly dampened and soft cloth or brush.
If the stains remain, you can use a glycerin-based soap.
 3. Hang to dry in a cool, well-ventilated area.
 4. Dry completely before storing to prevent mold growth.
 5. Store gloves in a dry place away from sunlight.
- Do not machine wash.
 - Do not immerse in water.
 - Do not use detergents, bleaches or abrasive soaps.
 - Do not tumble dry, iron or leave on the radiator.
 - Do not wring.
 - Do not put in contact with chemicals such as acetone or solvent.

Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.

1. Éponger le surplus d'eau avec une serviette propre.
 2. Laver en surface avec un chiffon doux ou une brosse souple légèrement humide.
Si les tâches persistent, vous pouvez utiliser un savon à base de glycérine.
 3. Suspendre pour sécher dans un endroit bien aéré et frais.
 4. Sécher complètement avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
 5. Entreposer les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Ne pas laver à la machine.
 - Ne pas immerger dans l'eau.
 - Ne pas utiliser de détergent, d'agent blanchissant et de savons abrasifs.
 - Ne pas sécher à la machine, repasser ou laisser sur le radiateur.
 - Ne pas tordre.
 - Ne pas mettre en contact avec des substances chimiques comme l'acétone ou du dissolvant.




PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS TP	S P	M M	L G	XL TG	2XL 2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+