

DOUBLE COATED WINTER GLOVES GANTS D'HIVER À DOUBLE ENDUIT




Stay warm and protected with our **double coated winter gloves**. Featuring a **smooth latex coating with a sandy finish** on the fingertips and palm, these gloves offer **waterproof** protection. The **15-gauge nylon shell and brushed acrylic lining** provide durability and warmth. **Touch screen compatible and with an elastic knit cuff**, they ensure a snug fit. Ideal for work or outdoor activities, these gloves combine comfort and functionality.

Restez au chaud et protégé avec nos **gants d'hiver à double enduit**. Entièrement **enduit en latex lisse avec enduit de latex sablé** sur les doigts et la paume, ces gants offrent une protection **imperméable**. **La coquille en nylon de jauge 15 et la doublure brossée en acrylique** assurent durabilité et chaleur. **Compatibles avec les écrans tactiles et munis de poignets en tricot élastique**, ils garantissent un ajustement parfait. Idéaux pour le travail ou les activités en extérieur, ces gants allient confort et fonctionnalité.



- 1** Double coated waterproof: Full smooth latex coating with sandy finish latex on fingertips and palm
Double enduit imperméable : Entièrement enduit en latex lisse avec enduit de latex sablé sur la paume et les doigts
- 2** 15 gauge nylon shell
Coquille en nylon de jauge 15
- 3** Brushed acrylic lining
Doublure brossée en acrylique
- 4** Touch screen compatible
Compatible avec les écrans tactiles
- 5** Elastic knit cuff
Poignets en tricot élastique

STANDARDS | NORMES



* The above standards are the approved ones and could differ from the one on the product image.
* Les normes ci-dessus sont celles homologuées et pourraient différer de celle sur l'image du produit.

PRODUCT # DE PRODUIT

750763

SIZES | GRANDEUR

S-2XL | P-2TG

PACKAGING | EMBALLAGE

TAGGED | ÉTIQUETTE

DOUBLE COATED WINTER GLOVES GANTS D'HIVER À DOUBLE ENDUIT

CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition. Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
- 1. Take off excess water with a clean towel.
- 2. Machine wash on gentle cycle or hand wash with warm water and mild detergent.
- 3. Hang to dry in a cool, well-ventilated area.
- 4. Dry completely before storing to prevent mold growth.
- 5. Store gloves in a dry place away from sunlight.
- If latex coated gloves become sticky, talcum powder is suggested.
- Do not use bleach, chlorine-based chemicals or dry cleaning agents.
- Do not tumble dry, iron or leave on the radiator.
- Do not wring.
- Do not store in direct sunlight or in an excessively hot area.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
- 1. Éponger le surplus d'eau avec une serviette propre.
- 2. Laver à la machine au cycle délicat ou à la main avec de l'eau tiède et du détergent doux.
- 3. Suspendre pour sécher dans un endroit bien aéré et frais.
- 4. Sécher complètement avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
- 5. Entreposer les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Si les gants avec un enduit de latex deviennent collants, on vous suggère d'utiliser la poudre de talc.
- Ne pas utiliser d'agent blanchissant, de produits chimiques à base de chlore ou de produits de nettoyage à sec.
- Ne pas sécher à la machine, repasser ou laisser sur le radiateur.
- Ne pas tordre.
- Ne pas entreposer au soleil ou dans un endroit excessivement chaud.




PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



| | | XS TP | S P | M M | L G | XL TG | 2XL 2TG |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/ | MAN (in) | 6.49-7.04 | 7.08-7.63 | 7.67-8.62 | 8.66-9.80 | 9.84-10.98 | 11.02 |
| | WOMEN (in) | 6.29-6.65 | 6.69-7.04 | 7.08-7.44 | 7.48-7.83 | 7.87-8.22 | 8.26 |
| | HOMME (mm) | 165-179 | 180-194 | 195-219 | 220-249 | 250-279 | 280+ |
| | FEMME (mm) | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210+ |
| LENGTH LONGUEUR | MAN (in) | 6.69-7.04 | 7.08-7.44 | 7.48-7.83 | 7.87-8.22 | 8.26-8.62 | 8.66 |
| | WOMEN (in) | 5.90-6.45 | 6.49-6.85 | 6.88-7.24 | 7.28-7.63 | 7.67-8.03 | 8.06 |
| | HOMME (mm) | 170-179 | 180-189 | 190-199 | 200-209 | 210-219 | 220+ |
| | FEMME (mm) | 150-164 | 165-174 | 175-184 | 185-194 | 195-204 | 205+ |