

A3 CUT RESISTANT GLOVES GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES A3



With their **Blade Armor™ fiber**, nylon and elastane shell, these gloves offer **Cut A3 protection**, making them perfect for **nuisance or low-hazards cuts**. Coated with **polyurethane** on palms and fingertips, these Horizon gloves offer **protection against abrasion and puncturation**.

Avec leur coquille en **fibre Blade Armor™**, nylon et élasthanne, ces gants offrent un niveau de protection **anti coupure A3**, les rendant parfait pour des **coupures gênantes** ou de **faible risques**. Enduits de **polyuréthane** sur les paumes et le bouts des doigts, ces gants de la gamme Horizon permettent une protection contre les **l'abrasion et les perforations**.



- 1** Blade Armor™ fiber, nylon and elastane shell - 21 gauge
Coquille en fibre Blade Armor™, nylon et élasthanne - jauge 21
- 2** PU coated palm and fingertips
Paumes et bouts des doigts enduits de polyuréthane
- 3** Meet requirement for protection level Cut A3 / EN388 3X31C
Rencontre les exigences du niveau de protection anti coupure A3 / EN388 3X31C
- 4** Touch screen compatible
Compatible avec les écrans tactiles
- 5** Elastic knit cuff
Poignet en tricot élastique

STANDARDS | NORMES



* The above standards are the approved ones and could differ from the one on the product image.
* Les normes ci-dessus sont celles homologuées et pourraient différer de celle sur l'image du produit.

PRODUCT # DE PRODUIT

SIZES | GRANDEUR

PACKAGING | EMBALLAGE

051112

S-2XL | P-2TG

PACK OF 12 PAIRS | PAQUET DE 12 PAIRES

751112


S-2XL | P-2TG

TAGGUED | ÉTIQUETÉ

A3 CUT RESISTANT GLOVES GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES A3

CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition.
Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
 - 1. Machine wash on gentle cycle or hand wash with warm water and mild detergent.
 - 2. Hang to dry in a cool, well-ventilated area.
 - 3. Dry completely before storing to prevent mold growth.
 - 4. Store gloves in a dry place away from sunlight.
 - If latex coated gloves become sticky, talcum powder is suggested.
 - Do not use bleach, chlorine-based chemicals or dry cleaning agents.
 - Do not tumble dry or iron.
 - Do not wring.
 - Do not store in direct sunlight or in an excessively hot area.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
 - 1. Laver à la machine au cycle délicat ou à la main avec de l'eau tiède et du détergent doux.
 - 2. Suspendre pour sécher dans un endroit bien aéré et frais.
 - 3. Sécher complètement avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
 - 4. Entreposer les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
 - Si les gants avec un enduit de latex deviennent collants, on vous suggère d'utiliser la poudre de talc.
 - Ne pas utiliser d'agent blanchissant, de produits chimiques à base de chlore ou de produits de nettoyage à sec.
 - Ne pas sécher à la machine ou repasser.
 - Ne pas tordre.
 - Ne pas entreposer au soleil ou dans un endroit excessivement chaud.




PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS TP	S P	M M	L G	XL TG	2XL 2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+