

DOUBLE DIPPED NITRILE COATED GLOVES GANTS ENDUITS DE NITRILE DOUBLEMENT TREMPÉS



Fully coated in **smooth nitrile**, these Horizon gloves are also coated in **sandy nitrile** on palms and fingertips, offering a **double protection** against **chemical products** while giving you the **grip** you need in **oily environment**. Their **nylon** and **elastane shell** also makes them **perfect** for keeping you **comfortable as you work**.

Entièrement enduits de **nitrile régulier**, ces gants Horizons sont également enduits sur les paumes et le bouts des doigts de **nitrile sablé**, vous offrant une **protection double** contre les **produits chimiques**, tout en vous permettant une **meilleure adhérence** dans les **environnements huileux**. Leur **coquille** en **nylon** et en **élastanne** les rend également **parfait** pour vous accompagner dans vos **travaux** tout en restant **confortable**.



- 1 Nylon and elastane shell - 18 gauge
Coquille en nylon et élasthanne - jauge 18
- 2 Fully coated in smooth nitrile
Entièrement enduit de nitrile régulier
- 3 Sandy nitrile coated palm and fingertips
Paumes et bouts des doigts enduits de nitrile sablé
- 4 Touch screen compatible
Compatible avec les écrans tactiles
- 5 Elastic knit cuff
Poignet en tricot élastique

STANDARDS | NORMES



* The above standards are the approved ones and could differ from the one on the product image.
* Les normes ci-dessus sont celles homologuées et pourraient différer de celle sur l'image du produit.

PRODUCT # DE PRODUIT

051122

SIZES | GRANDEUR

S-2XL | P-2TG


PACKAGING | EMBALLAGE

PACK OF 12 PAIRS | PAQUET DE 12 PAIRES

DOUBLE DIPPED NITRILE COATED GLOVES GANTS ENDUITS DE NITRILE DOUBLEMENT TREMPÉS

CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition. Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
 - 1. Machine wash on gentle cycle or hand wash with warm water and mild detergent.
 - 2. Hang to dry in a cool, well-ventilated area.
 - 3. Dry completely before storing to prevent mold growth.
 - 4. Store gloves in a dry place away from sunlight.
 - If latex coated gloves become sticky, talcum powder is suggested.
 - Do not use bleach, chlorine-based chemicals or dry cleaning agents.
 - Do not tumble dry or iron.
 - Do not wring.
 - Do not store in direct sunlight or in an excessively hot area.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
- Laver à la machine au cycle délicat ou à la main avec de l'eau tiède et du détergent doux.
 - Suspendre pour sécher dans un endroit bien aéré et frais.
 - Sécher complètement avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
 - Entreposer les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Si les gants avec un enduit de latex deviennent collants, on vous suggère d'utiliser la poudre de talc.
 - Ne pas utiliser d'agent blanchissant, de produits chimiques à base de chlore ou de produits de nettoyage à sec.
 - Ne pas sécher à la machine ou repasser.
 - Ne pas tordre.
 - Ne pas entreposer au soleil ou dans un endroit excessivement chaud.




PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS TP	S P	M M	L G	XL TG	2XL 2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+