

WELDING GLOVES GANTS DE SOUDURE



Made with **buffalo leather on the palms, thumbs, fingers, and the insides of the cuffs**, these **welding gloves** are strong yet flexible and comfortable. The backs of the hands and the backs of the cuffs are made from **cowhide leather**. **Resistant to abrasion and heat, they are perfect for any type of welding job.** They are also equipped with an **adjustable Velcro strap** to prevent the sparks and fragments caused by welding from entering the inside of the gloves.

Faits avec du **cuir de bison sur la paume, le pouce, les doigts et l'intérieur de la manchette**, ces **gants de soudure** sont solides, tout en étant souples et confortables. Le dos de la main et le dos de la manchette sont faits de **cuir de vache**. **Résistants à l'abrasion et à la chaleur, ils sont parfaits pour tout type de travaux de soudure.** Ils sont également munis d'une **bande auto-agrippante ajustable** pour empêcher les étincelles et les fragments causés par la soudure de pénétrer à l'intérieur des gants.



- 1** Buffalo leather on palm, thumb and index
Cuir de bison aux paumes, pouces et index
- 2** Cowsplit leather back
Dos en cuir de vache fendu
- 3** 5 in (13 cm) buffalo leather cuff
Manchettes en cuir de bison de 5 po (13 cm)
- 4** Cuff with self-gripping strap
Manchettes avec bande auto-agrippante

PRODUCT # DE PRODUIT

SIZES | GRANDEUR

PACKAGING | EMBALLAGE

760395

M-XL | M-TG

TAGGED | ÉTIQUETÉ

060395

M-XL | M-TG

UNTAGGED | SANS ÉTIQUETTE

WELDING GLOVES GANTS DE SOUDURE

CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition. Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
- Surface wash** with slightly dampened and soft cloth or brush.
If the stains remain, you can use a glycerin-based soap.
 - Hang to dry** in a cool, well-ventilated area.
 - Dry completely** before storing to prevent mold growth.
 - Store gloves in a dry place away from sunlight.**
- Do not machine wash.
 - Do not immerse in water.
 - Do not use detergents, bleaches or abrasive soaps.
 - Do not tumble dry or iron.
 - Do not wring.
 - Do not put in contact with chemicals such as acetone or solvent.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
- Laver en surface** avec un chiffon doux ou une brosse souple légèrement humide.
Si les tâches persistent, vous pouvez utiliser un savon à base de glycérine.
 - Suspendre pour sécher** dans un endroit bien aéré et frais.
 - Sécher complètement** avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
 - Entreposer** les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Ne pas laver à la machine.
 - Ne pas immerger dans l'eau.
 - Ne pas utiliser de détergent, d'agent blanchissant et de savons abrasifs.
 - Ne pas sécher à la machine ou repasser.
 - Ne pas tordre.
 - Ne pas mettre en contact avec des substances chimiques comme l'acétone ou du dissolvant.




PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS TP	S P	M M	L G	XL TG	2XL 2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+