

WATER REPELLENT LINED GOATSKIN LEATHER DRIVER'S GLOVES GANTS DÉPERLANTS EN CUIR DE CHÈVRE DOUBLÉS



With their **Thinsulate™ and flannel lining**, these goatskin leather gloves have benefited from a **Hydra Series water-repellent treatment** to allow you to face the coldest temperatures, while protecting you from humidity. Thanks to **reinforced thumbs**, they combine **mobility, durability and abrasion resistance while satisfying your need for comfort**. The cuffs are also designed with elastic to give you a better fit while keeping debris and cold out. These **genuine leather** gloves are ideal for agriculture, construction, material handling and general maintenance.

Avec leur **doublure Thinsulate™ et flanelle**, ces gants en cuir de chèvre ont bénéficié d'un **traitement déperlant Hydra Series** pour vous permettre d'affronter les températures les plus froides, tout en vous protégeant de l'humidité. Grâce aux **pouces renforcés**, ils combinent **mobilité, durabilité et résistance à l'abrasion tout en satisfaisant votre besoin de confort**. Les poignets sont également conçus avec un élastique pour vous procurer un meilleur ajustement tout en gardant les débris et le froid à l'extérieur. Ces gants en **cuir véritable** sont idéals pour l'agriculture, la construction, la manutention de matériaux et l'entretien général.



- 1 Goatskin leather driver's gloves with Hydra Series™ water-repellent treatment
Gants de conducteur en cuir de chèvre avec traitement déperlant Hydra Series™
- 2 Flannel lining + C-100 3M Thinsulate™ insulation
Doublure flanelle + isolation C-100 3M Thinsulate™
- 3 Keystone thumb for better dexterity
Pouce en clé de voûte pour plus de dextérité
- 4 Open cuff with elastic wrist
Manchette ouverte avec poignet élastique

3M
Thinsulate™
INSULATION / ISOLANT

HYDRA SERIES®

PRODUCT # DE PRODUIT

080471

SIZES | GRANDEUR

M-2XL | M-2TG

PACKAGING | EMBALLAGE

TAGGED | ÉTIQUETÉ

WATER REPELLENT LINED GOATSKIN LEATHER DRIVER'S GLOVES GANTS DÉPERLANTS EN CUIR DE CHÈVRE DOUBLÉS

CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition. Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
- Surface wash** with slightly dampened and soft cloth or brush.
If the stains remain, you can use a glycerin-based soap.
 - Hang to dry** in a cool, well-ventilated area.
 - Dry completely** before storing to prevent mold growth.
 - Store gloves in a dry place away from sunlight.**
- Do not machine wash.
 - Do not immerse in water.
 - Do not use detergents, bleaches or abrasive soaps.
 - Do not tumble dry or iron.
 - Do not wring.
 - Do not put in contact with chemicals such as acetone or solvent.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
- Laver en surface** avec un chiffon doux ou une brosse souple légèrement humide.
Si les tâches persistent, vous pouvez utiliser un savon à base de glycérine.
 - Suspendre pour sécher** dans un endroit bien aéré et frais.
 - Sécher complètement** avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
 - Entreposer** les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Ne pas laver à la machine.
 - Ne pas immerger dans l'eau.
 - Ne pas utiliser de détergent, d'agent blanchissant et de savons abrasifs.
 - Ne pas sécher à la machine ou repasser.
 - Ne pas tordre.
 - Ne pas mettre en contact avec des substances chimiques comme l'acétone ou du dissolvant.




PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS TP	S P	M M	L G	XL TG	2XL 2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+