

SELCIUS+ WINTER HIGH VISIBILITY GLOVES GANTS D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ SELCIUS+



These **high-performance winter gloves** will keep you company during **high-intensity work**, thanks to **synthetic leather palms** with cushioned appliqués, **rubberized fingertip protectors** and **lightly padded knuckles**. These gloves have also been designed with **vibration-damping patches** on the palms, and thanks to their **C-100 Thinsulate lining and Hydra Series water barrier** insert, they'll keep you **safe and comfortable**, even in the **worst winter conditions**.

Ces gants d'hiver de **haute performance** vous accompagnent lors de **vos travaux à haute intensité**, notamment grâce aux paumes en **cuir synthétique avec appliqués coussinées**, les **protections caoutchoutées à l'extrémité des doigts** ainsi que les **jointures légèrement rembourrées**. Ces gants ont été également conçus avec des **coussinets amortisseurs de vibrations** sur les paumes, et grâce à leur **doublure C-100 Thinsulate ainsi qu'à la membrane interne hydrofuge Hydra Series**, ils vous permettront de rester en **sécurité et confortable** et ce, même dans les **pires conditions hivernales**.



- 1** Stretchable and breathable knitted back with padded knuckles and reflective insert
Dos en tricot extensible et respirant avec jointures rembourrées et insert réfléchissant
- 2** Fingers with rubber protection and glow in the dark details
Doigts avec protection en caoutchouc et détails phosphorescents
- 3** Synthetic leather palm with vibration dampening patch
Paume en cuir synthétique avec appliqué amortisseur de vibrations
- 4** Terry cloth thumb for sweat absorption
Pouce en tissu éponge pour absorber la transpiration
- 5** Hydra Series waterproof and breathable barrier insert and C-100 Thinsulate insulation
Membrane interne imperméable et respirante Hydra Series et isolation C-100 Thinsulate
- 6** Long neoprene cuff with self gripping closure
Longue manchette en néoprène avec fermeture auto-agrippante
- 7** Touch screen compatible
Compatible avec les écrans tactiles

3M
Thinsulate™
INSULATION / ISOLANT

HYDRA SERIES®

PRODUCT # DE PRODUIT

SIZES | GRANDEUR

PACKAGING | EMBALLAGE

786116

S-2XL | P-2TG

TAGGED | ÉTIQUETÉ

SELCIUS+ WINTER HIGH VISIBILITY GLOVES GANTS D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ SELCIUS+

CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition.
Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
- 1. Machine wash on gentle cycle or hand wash with warm water and mild detergent.
- 2. Hang to dry in a cool, well-ventilated area.
- 3. Dry completely before storing to prevent mold growth.
- 4. Store gloves in a dry place away from sunlight.
- Do not use bleaches or abrasive soaps.
- Do not tumble dry or iron.
- Do not wring.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
- 1. Laver à la machine au cycle délicat ou à la main avec de l'eau tiède et du détergent doux.
- 2. Suspendre pour sécher dans un endroit bien aéré et frais.
- 3. Sécher complètement avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
- 4. Entreposer les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Ne pas utiliser d'agent blanchissant et de savons abrasifs.
- Ne pas sécher à la machine ou repasser.
- Ne pas tordre.




PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS TP	S P	M M	L G	XL TG	2XL 2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+