

ENDURANCE_HD WOMEN PERFORMANCE GLOVES GANTS DE PERFORMANCE POUR FEMMES ENDURANCE_HD



Introducing our **advanced ladies gloves**, designed for **ultimate performance** and **comfort**. The synthetic leather palm features **silicon print and light padding**, providing **excellent vibration dampening** during your work day. The **stretchable, breathable knitted back** includes **reflective print on fingertips for enhanced visibility**. **Perforated neoprene on the knuckles** offers added **protection and breathability**. With a **terry cloth thumb for sweat absorption** and a **neoprene cuff with a self-gripping closure**, these gloves ensure a **secure and comfortable fit**. Plus, they're touch screen compatible, allowing you to stay **connected** while on the job.

Nous vous présentons nos **gants de pointe pour femmes**, conçus pour une **performance et un confort ultimes**. La **paume en cuir synthétique** est dotée d'une **impression en silicone et d'un léger rembourrage**, ce qui permet **d'amortir les vibrations pendant la journée de travail**. Le **dos en tricot extensible et respirant** comporte un **imprimé réfléchissant sur le bout des doigts** pour une **meilleure visibilité**. Le **néoprène perforé sur les jointures** offre une **protection et une respirabilité accrues**. Avec un **pouce en tissu éponge pour absorber la transpiration** et une **manchette en néoprène avec fermeture auto-agrippante**, ces gants garantissent un ajustement sûr et confortable. De plus, ils sont compatibles avec les écrans tactiles, ce qui vous permet de **rester connecté** pendant votre travail.



- 1 Stretchable and breathable knitted back with reflective print on fingertips + perforated neoprene on knuckles for added protection and breathability
Dos en tricot extensible et respirant avec impression réfléchissante sur le bout des doigts + néoprène perforé sur les jointures pour plus de protection et de respirabilité
- 2 Synthetic leather palm with silicon print and light padding for vibration dampening
Paume en cuir synthétique avec impression en silicone et léger rembourrage pour l'amortissement des vibrations.
- 3 Terry cloth thumb for sweat absorption
Pouce en tissu éponge pour absorber la transpiration
- 4 Neoprene cuff with self-gripping closure
Manchettes en néoprène avec fermeture auto-agrippante
- 5 Touch screen compatible
Compatible avec les écrans tactiles

PRODUCT # DE PRODUIT

SIZES | GRANDEUR

PACKAGING | EMBALLAGE

786118

XS-XL | TP-TG

TAGGED | ÉTIQUETÉ

ENDURANCE_HD WOMEN PERFORMANCE GLOVES GANTS DE PERFORMANCE POUR FEMMES ENDURANCE_HD

CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition.
Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
- 1. Machine wash on gentle cycle or hand wash with warm water and mild detergent.
- 2. Hang to dry in a cool, well-ventilated area.
- 3. Dry completely before storing to prevent mold growth.
- 4. Store gloves in a dry place away from sunlight.
- Do not use bleaches or abrasive soaps.
- Do not tumble dry or iron.
- Do not wring.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
- 1. Laver à la machine au cycle délicat ou à la main avec de l'eau tiède et du détergent doux.
- 2. Suspendre pour sécher dans un endroit bien aéré et frais.
- 3. Sécher complètement avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
- 4. Entreposer les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Ne pas utiliser d'agent blanchissant et de savons abrasifs.
- Ne pas sécher à la machine ou repasser.
- Ne pas tordre.




PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS TP	S P	M M	L G	XL TG	2XL 2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+