

## LINED LINESMAN GLOVES GANTS DE MONTEUR DOUBLÉS



**NEW LOOK**

Tough, warm, and built to last — our **Hydra Series™ gloves** feature durable **cowhide leather**, **reinforced stitching**, **water-repellent protection**, and **C-100 Thinsulate™ insulation** for unbeatable comfort and performance in the harshest conditions.

Résistants, chauds et conçus pour durer — nos gants de la gamme **Hydra Series™** allient cuir de **vache de haute qualité**, **coutures doubles**, **traitement déperlant** et **isolation C-100 Thinsulate™** pour un confort et une performance inégalés dans les conditions les plus extrêmes.



- 1 Cowhide leather palm and back  
Paumes et dos en cuir de vache
- 2 Double stitched fingers  
Coutures doubles au niveau des doigts
- 3 Reinforced thumb  
Renforcement au niveau des pouces
- 4 6 in (15.25 cm) cowsplit leather cuff  
Manchettes en cuir de vache fendu de 6 po (15.25 cm)
- 5 Double 1 in reflective stripes on cuff  
Bandes réfléchissantes doubles de 1 po aux poignets
- 6 Fabricated with aramid threading  
Fabriqué à l'aide d'un filetage d'aramide
- 7 C-100 Thinsulate™ lining | Hydra Series™ water repellent treatment  
Doublure C-100 Thinsulate™ | Traitement déperlant Hydra SeriesMC

### PHASE-OUT

Product available until  
existing stock is depleted



STANDARDS | NORMES



**3M**  
**Thinsulate™**  
INSULATION / ISOLANT

**HYDRA SERIES®**

PRODUCT # DE PRODUIT

76365TH

SIZES | GRANDEUR

M-XL | M-TG

PACKAGING | EMBALLAGE

TAGGED | ÉTIQUETÉ

# LINED LINESMAN GLOVES GANTS DE MONTEUR DOUBLÉS

## CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition. Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
- Surface wash** with slightly dampened and soft cloth or brush.  
If the stains remain, you can use a glycerin-based soap.
  - Hang to dry** in a cool, well-ventilated area.
  - Dry completely** before storing to prevent mold growth.
  - Store gloves in a dry place away from sunlight.**
- Do not machine wash.
  - Do not immerse in water.
  - Do not use detergents, bleaches or abrasive soaps.
  - Do not tumble dry or iron.
  - Do not wring.
  - Do not put in contact with chemicals such as acetone or solvent.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
- Laver en surface** avec un chiffon doux ou une brosse souple légèrement humide.  
Si les tâches persistent, vous pouvez utiliser un savon à base de glycérine.
  - Suspendre pour sécher** dans un endroit bien aéré et frais.
  - Sécher complètement** avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
  - Entreposer** les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Ne pas laver à la machine.
  - Ne pas immerger dans l'eau.
  - Ne pas utiliser de détergent, d'agent blanchissant et de savons abrasifs.
  - Ne pas sécher à la machine ou repasser.
  - Ne pas tordre.
  - Ne pas mettre en contact avec des substances chimiques comme l'acétone ou du dissolvant.




## PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.  
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

## LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.  
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS   TP	S   P	M   M	L   G	XL   TG	2XL   2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+